

3M 740 B 742B HIGH CAPACITY LFC



SKU: 70070815520 | Categorías: Equipo Analitico |



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

3M 740 B 742B HIGH CAPACITY LFC

Part Number: 70070815520



Especificaciones

Marca 3M 740 B

Modelo 742B HIGH CAPACITY LFC 7 DIA. X 40 LENGTH 1 MICRON

Tipo Filter Cartridge

Tamaño de los poros en μ

Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas 40

Longitud en cm 101.6

Código arancelario (HS) 84219900

Código EAN EAN 14 / SCC 14

3M 740B

3M ™ SERIE CARTUCHO 740B FILTROS

El alto flujo de 3M filtro de cartucho, 740B, que incorpora un pliegue radial, pone una extraordinaria cantidad de área de superficie en un solo cartucho. Esto se traduce en lo siguiente:

Características / Ventajas

- Alta capacidad de carga para una larga vida y bajos costos fi Itración
- Menos cartuchos para menos cambios, por tanto, menos costes laborales
- Menos sellos, menor riesgo de by-pass, por lo tanto alta calidad



• Costos extremadamente bajos de eliminación, menos de una décima parte de algunos cartuchos

Funcionalidad

- membranas de UF
- agua ultrapura
- membranas de ósmosis inversa
- de agua de reposición
- refrigerantes de máquinas

Aplicaciones típicas

- agua de refrigeración, agua de condensación
- aguas residuales
- agua ácidos prefiltración, proceso productos químicos
- Cerveza y vino
- Productos refinados, prefiltración, solventes agresivos wateroil y gas envasado
- baño de metalización, aguas residuales industrial en general
- comida y bebida agua de proceso prefiltración

Ver PDF



INFORMACIÓN ADICIONAL