

4000-SAN | TRANSMISOR DE PRESIÓN Y NIVEL INTELIGENTE DE ALTA GAMA CON DIAFRAGMA RASANTE SS316L SANITARIO



SKU: N / A | **Categorías:** [Sin categoría](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El 4000-SAN es un transmisor de presión inteligente de alta gama con membrana rasante "Flush" y carcasa de acero inoxidable. Disponible con más de 40 tipos de conexiones a procesos incluyendo conexiones sanitarias, roscadas, bridadas y más. Ideal para aplicaciones en industria alimenticia, farmacéutica y química. Zero y span ajustable en amplios rangos mediante un único botón incorporado y display gráfico iluminado.

- Carcasa de Acero Inoxidable
- Display gráfico con backlight
- Diafragma "flush"
- Zero y span ajustable con 1 único botón sin test de presión
- Compensación activa de temperatura
- ATEX y IECEx (opcional)
- HART o Profibus PA opcional
- Más de 40 conexiones a proceso, sanitarias, bridadas, roscadas, etc
- Certificación EHEDG y 3-A

COTECNO