

## ADAPTADOR TWISTLOCK PARA LA SERIE PT



- Los adaptadores Twistlock de la serie PT permiten la instalación / extracción simple de 1/4 de vuelta de los electrodos de la serie PT
- **Características:**
- Accesorio necesario para los electrodos Twistlock de la serie PT.
- Tipos de inserción de brida de 3/4 "NPT, 1" NPT y ANSI disponibles
- Opciones de materiales: Kynar® - PVDF (fluoruro de polivinilideno), acero inoxidable (316SS), CPVC, teflón y PVC

**SKU:** BellAdaTwiSer-PT | **Categorías:** [Conductividad/TDS](#), [ORP](#), [Oxígeno disuelto](#), [pH](#), [Proceso / Industrial](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO