

AERO ARTE 0.8 | COMPRESOR DE PISTÓN EXENTO DE ACEITE - AIRE DIRECTO



Rendimiento a 60 Hz a nivel del mar

• Tiene válvula de alivio de presión 2.8 bar / 40psi

AFR - Filtro decantador-regulador-manómetro de presión.

AF - Filtro decantador.

SF - Sin filtro.

SKU: AERO ARTE 0.8 | Categorías: Bombas de vacío y/o compresores de laboratorio |



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nº de Pistones

26 LPM

Voltage

1

Tasa de flujo Presión máxima 6,32 bar/90 psi*

RPM 3400

1,5amp-127v/0,7 amp-220v Cadena

Poder absorbido 135W 2,8Kg

Dimensiones máximas en mm CxLxA (222x166x203)

Variaciones eléctricas 220v/50Hz 220v/60Hz

127v/60Hz

Página: 2



INFORMACIÓN ADICIONAL