

## **AGITADOR DE EXTREMO A EXTREMO**



- Este método se aplica a suelos que contienen hasta un 10% de partículas retenidas en un tamiz de 37,5 mm.
- Los agitadores de extremo a extremo se utilizan para girar dos jarras de gas a aprox. 50 rpm
- El tarro de gas de 1 litro de capacidad está fabricado en vidrio y se suministra completo con tapón de goma y tapa de vidrio.

SKU: N / A | Categorías: Agregados | Etiquetas: BS 1377: 2, EN 1997-2



## **DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

#### **Normas**

• BS 1377: 2, EN 1997-2

#### Especificaciones técnicas

Madala	C 4 al! a. a.	-I -	Dundlesaka
Modelo	Coalao	ae	Producto

**Nombre del Producto** 

220 V,50 Hz, 1 ph 220 V,60 Hz, 1 ph

Fuente de alimentación

BellAgiExt-50 B-01-03-03-420101 Agitador de extremo a extremo BellAgiExt-60 B-01-03-03-420201 Agitador de extremo a extremo

## **Accesorios/ Repuestos**

### Código de Producto

**Nombre del Producto** 

B-01-03-03-420301 B-01-03-03-420401

B-01-03-03-420501

Jarra de gas de 1 lt de capacidad Tapón de goma Cubierta de vidrio



# INFORMACIÓN ADICIONAL