

## AGITADOR DE EXTREMO A EXTREMO



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Agregados](#) | **Etiquetas:** [BS 1377: 2](#), [EN 1997-2](#)

## VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción
 A blue metal frame agitator with a central motor and two vertical shafts extending to the top.	B-01-03-03-420101	Nombre del producto: Agitador de extremo a extremo Fuente de alimentación: 220 V, 50 Hz, 1 ph
 A blue metal frame agitator with a central motor and two vertical shafts extending to the top.	B-01-03-03-420201	Nombre del producto: Agitador de extremo a extremo Fuente de alimentación: 220 V, 60 Hz, 1 ph

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este método se aplica a suelos que contienen hasta un 10% de partículas retenidas en un tamiz de 37,5 mm.

Los agitadores de extremo a extremo se utilizan para girar dos jarras de gas a aprox. 50 rpm

El tarro de gas de 1 litro de capacidad está fabricado en vidrio y se suministra completo con tapón de goma y tapa de vidrio.

### Normas

- BS 1377: 2, EN 1997-2

### Especificaciones técnicas.

Modelo	Código de Producto	Nombre del Producto	Fuente de alimentación
BellAgiExt-50	B-01-03-03-420101	Agitador de extremo a extremo	220 V,50 Hz, 1 ph
BellAgiExt-60	B-01-03-03-420201	Agitador de extremo a extremo	220 V,60 Hz, 1 ph

### Accesorios/ Repuestos.

Código de Producto	Nombre del Producto
B-01-03-03-420301	Jarra de gas de 1 lt de capacidad
B-01-03-03-420401	Tapón de goma
B-01-03-03-420501	Cubierta de vidrio

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO