

AGITADOR DE TAMICES HÚMEDO/SECO -H-4328.5F



SKU: H-4328.5F | **Categorías:** [Agitador de tamices Húmedo/Seco](#), [Agregados](#), [Ensayos ASTM/NCH, Humboldt](#), [Lavadoras de agregados](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El tamiz vibrador portátil de aluminio fundido ligero, operado eléctricamente está diseñado para ser utilizado con uno o dos tamices de prueba de altura completa o cuatro alturas de 8 "de diámetro. Se usa para el tamizado en húmedo o en seco de partículas sólidas. la unidad proporciona el movimiento de sacudida necesario y libera al operador de una tarea fatigosa.

El tamiz vibrador tiene la ventaja de ser portátil para hacer separaciones gruesas y secas y es conveniente para hacer separaciones húmedas reproducibles. Los tamices se mantienen firmemente en su lugar mediante un ajuste por fricción del anillo de anidación del tamiz, por lo que se puede usar un recipiente que tenga un anillo de anidación en lugar de un tamiz. Todo recubierto de PVC, 115V 60Hz para servicio intermitente, cable y enchufe de 3 alambres, interruptor de encendido y apagado, y una tapa de motor de neopreno con protección húmeda. La versión H-4328.5F incluye el H-4328.1, un transformador de 220V 50Hz.

Se muestra con H-4328.2 Cubo y tamices (no incluidos, ordene por separado)

- [Accesorios](#)



H-4328.2

Balde de 5 galones para H-4328

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO