

AGITADOR DIGITAL LED DE TECHO SCILOGEX® OS40-S, 40L, 110-220V, 50 / 60HZ

COTECNO



[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs][vc_tta_section title="Aplicación / Especificación"

tab_id="1574425047596-2417e871-ed17"] [vc_column_text] **Características de OS20-S / OS40-S:**

- Control de velocidad analógico con pantalla LED de velocidad en tiempo real

Características de OS20-Pro / OS40-Pro:

- Función anti-derrames: el control de la PC asegura una aceleración suave y evita derrames.
- Pantalla LCD en tiempo real: se muestran el valor establecido y el valor real.
- Conexión a PC a través del puerto RS232: permite el control por PC y la documentación de todos los valores de medición.

	OS40-Pro	OS20-Pro	OS40-S	OS20-S
Cantidad máxima de agitación (litros)	40 L	20 L	40 L	20 L
Entrada de clasificación del motor	120 W	60 W	120 W	60 W
Salida de clasificación del motor	100 W	60 W	120 W	50 W
Rango de velocidad (RPM)	50-2200	50-2200	50-2200	50-2200
Precisión de visualización de velocidad	±3%	±3%	-	-
Resolución de pantalla de velocidad (RPM)	1	1	1	1
Par Máximo (Ncm)	60	40	60	40
Dimensiones (mm)	83 x 220 x 186	83 x 220 x 186	83 x 220 x 186	83 x 220 x 186
Peso	2.8 kg	2.6 kg	2.8 kg	2.6 kg
Voltaje (V AC)	100-240	100-240	100-240	100-240
Poder	130 W	70 W	130 W	70 W
Clase de protección	IP21	IP21	IP21	IP21
Temperatura de trabajo (C)	5-40	5-40	5-40	5-40

[/vc_column_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title="Documentación / Medios"

tab_id="1574425049081-725a4f9e-96c5"] [vc_wp_text] [Folleto de agitador aéreo Scilogex](#)

[/vc_wp_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]

SKU: 84020201 | **Categorías:** [Agitadores de techo](#), [Aplicaciones Especiales](#), [Equipos de Laboratorio - Sterlitech](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Estos agitadores aéreos muestran una alta confiabilidad, un servicio continuo prolongado y un rendimiento sobresaliente.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

COTECNO

COTECNO