


## AGITADOR MAGNÉTICO DE CUATRO FILAS DE 20KG BE-AGITMAG-CF6



Descripción del producto: Agitador Magnetico de cuatro filas

- 4 unidad placa caliente inoxidable puede trabajar juntos o por separado
- Stirring velocidad es stepless ajustado.

SKU: B-01-29-0006-0500 | Categorías: Agitador Magnético |



# **GALERÍA DE IMÁGENES**





# **DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

### **Parametros Principales Técnicos**

	Modelo	BE-AgitMag-CF6	BE-AgitMag-CF7
Código SKU		B-01-29-0006-0500	B-01-29-0006-0501
Función	Volumen máx. (ml)	1000ml*4	3000ml*4
	Velocidad (r.p.m)	100~2000	
	Jornada laboral	Continuo	
	Revolución mínima	100	
Estructura	Exterior	Pulverización de placa fría, placa de acero inoxidable	
	Modo de conducción	Motor	
	Potencia del motor	0,01kW	0.02kW
Controlador	Funcionamiento continuo		Sí
	Modo de configuración	Escama	
	Modo de visualización de velocidad	Escama	
	Temporizador	No	
	Función de operación	No	
Especificación Tamaño exterior (W*L*H)(mm)		300*270*80	400*320*120
	Tamaño del embalaje (W*L*H)(mm)	340*310*110	440*360*150
	Tamaño de la placa (milímetro)	300*250	400*300
	Carga de placa	5KG	20KG
	Fuente de alimentación (50/60Hz)Corriente R	110 o 220V	
	NW/GW (kg)	3/3.6	7-Jun





Safenet Limited
Derriand Garage, Denford, Kottering, Northards., NN14 4EQ, U.K.
for our set for the series of configurations. Include amountment of the European Hotfled Body 1674

#### **EU Type Examination Certificate**

This is to certify that

Huanghua Faithful Import & Export Co., Ltd. Cemples Balding, Gregoring Homegarden, Changhua Road, Huangh City, Hebse Province, China

Has had a range of Magnetic Storers examined with regards to the Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU.

With reference to model SH-2

Huanghua Faithful Instrument Co., Ltd. No. 7 Road. Economic & Technique Zone, Huanghua City, Hebel Province, China

5577200516 20/05/2016

CE



# INFORMACIÓN ADICIONAL