

AGITADORES DE CA/AGITADORES ANTIFRAGMENTOS - BELL-AGIHEL-CAF-140/DFP



Características destacadas:

Posibilidad de preajustar la velocidad de agitación en incrementos de 10 RPM Visualización digital de la velocidad de agitación dentro del rango de 10% a 100% (+100 RPM) Eje de agitación SS 316, varillas de retorta SS 304

SKU: B-01-23-0102-0102 | **Categorías:** Agitadores de Helice | **Etiquetas:** Agitadores de CA/agitadores antifragmentos



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Agitadores de CA

- Estos agitadores son agitadores de velocidad variable de CA sin escobillas especialmente diseñados y accionados por un inversor de frecuencia para garantizar una velocidad reproducible con cualquier carga.
 El modelo Bell-AgiHel-CAF-140/DFP está disponible con un motor a prueba de llamas y un variador de frecuencia dentro de una caja ignífuga.
- Estos agitadores tienen una velocidad estable y constante para materiales viscosos y soluciones que cambian de viscosidad durante la mezcla. Llevan incorporado un indicador digital de RPM para la validación y reproducibilidad del proceso

Modelo	Codigo SKU	Eje de agitació	Imp	ulsor	Motor		ocidad pm)	Capacida agitaci		Indicador digital de velocidad
		Longitud (mm)	Tipo	Ø (m	nm)	Min	Max	Tipo de fluido	Volur	men max
Bell-AgiHel-CAF-140/D	B-01-23-0102-010	1 730	4 10 CUCHII CRUZA	LLA 100	AC Brushless (sin escobillas)		1400	AGUA/ACEITE LIGERO	40 LTRS	
Bell-AgiHel-CAF-140/DFI	PB-01-23-0102-0102	2 550	4 10 CUCHII CRUZA	LLA 100	A prueba de llamas	100	1400	AGUA/ACEITE LIGERO	40 LTRS	



INFORMACIÓN ADICIONAL