

**ANALIZADOR DE PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA CON SENSOR INFRARROJO
DE PELÍCULA DE ALTA BARRERA.**



SKU: N / A | **Categorías:** [Analizador de permeabilidad al vapor de agua](#), [GBPI Instrumentos de prueba](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Detalles

El analizador de permeabilidad al vapor de agua está utilizando un método de sensor infrarrojo, es un equipo de prueba de alta precisión con maquinaria, electroíncs, software. Se utiliza en el análisis de permeabilidad al vapor de agua de películas de plástico, películas compuestas, láminas, láminas de metal y plástico, caucho, vidrio, botellas, bolsas, latas, cajas y otros recipientes de embalaje.

Aplicado a:

- 1) Película de plástico, película compuesta, papel de aluminio, película aluminizada, etc.
- 2) Hoja, panel, caucho, cerámica, etc.
- 3) Envases, tales como: vidrio, botellas, latas, cajas, etc.
- 4) Aplicación en expansión: panel solar, película LCD, parche médico, etc.

Ampliamente utilizado en organizaciones de inspección de calidad, instituciones de control de drogas, institutos de investigación, envases, películas delgadas, compañías de alimentos, empresas farmacéuticas, industria de cuidado personal, industria electrónica, etc.

COTECNO