

APAFOR 100



CHASIS E INSTRUMENTOS: Armazón soldado en hierro sobre rieles de caucho. Contador electrónico integrado de golpe en el panel de mando. Indicador de nivel. Estabilizador mecánico o hidráulico. Cajas para conos, varillas y herramientas.

DESEMPEÑO: 15 a 30 golpes/minuto de percutido. Peso del mazo: 63.5 kg. Caída de 75 cm. Aceleración: De 0 a 4.2 km/h.

APLICACIONES: Pruebas de núcleo (DPSH y SPT) y control de filtraciones. Sondeo a percusión. Taladrado con barrena (con la cabeza giratoria).

MECÁNICA: Motor a gasolina VANGUARD 13HP.

ACOPIO DE DATOS: ApaDYN© (opcional)

SKU: N / A | **Categorías:** [APAFOR 100](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Compacto, versátil y transportable. Sistema de percusión certificado CER 100 GR 0032. Barrena y dispositivos de seguridad CE (opcionales)

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO