

APARATO DE CONTENIDO VACÍO PARA AGREGADOS FINOS -H-1680A



SKU: H-1680A | **Categorías:** [Agregados](#), [Clasificación](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#) | **Etiquetas:** [AASHTO TP33](#), [ASTM C1252](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Se usa para determinar el contenido vacío no compactado de una muestra de agregado fino. Indica la angularidad, esfericidad y trabajabilidad del agregado fino en una mezcla. Incluye una medida cilíndrica de latón de 100 ml, ensamblaje de embudo, soporte de embudo y placa de vidrio para la calibración.

Ordene la bandeja de desbordamiento, la cuchara y la espátula de apagado por separado.

El Aparato de contenido vacío para agregados finos admite las siguientes normas: ASTM C1252, AASHTO TP33

AASHTO TP33

ASTM C1252

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO