

APARATO DE MESA DE SACUDIDAS



Características generales

Se utiliza para compactar prismas de mortero de cemento de 40x40x160 mm en las tres muestras de cemento que contienen moldes.

El aparato consiste en una mesa que sostiene el molde, sentado en una leva giratoria accionada a 60 rpm.

La altura de caída es de 15 mm.

La máquina está equipada con un contador digital que proporciona un apagado automático al final de los números de caída preestablecidos.

El sistema rápido de bloqueo y liberación del molde permite una operación fácil y rápida.

SKU: N / A | **Categorías:** [Asfalto](#) | **Etiquetas:** [EN 196-1](#), [EN ISO 679](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características generales

Se utiliza para compactar prismas de mortero de cemento de 40x40x160 mm en las tres muestras de cemento que contienen moldes.

El aparato consiste en una mesa que sostiene el molde, sentado en una leva giratoria accionada a 60 rpm.

La altura de caída es de 15 mm.

La máquina está equipada con un contador digital que proporciona un apagado automático al final de los números de caída preestablecidos.

El sistema rápido de bloqueo y liberación del molde permite una operación fácil y rápida.

El bastidor de soporte de la máquina ha sido diseñado para garantizar dimensiones precisas, planitud de la mesa, centrado correcto del molde de tres bandas en la mesa.

El conjunto del motor y la caja de engranajes está encerrado en una carcasa protectora, lo que promueve la seguridad del usuario (las partes móviles son inaccesibles) y una larga vida útil de la caja de engranajes.

Normas

- EN 196-1, EN ISO 679

Especificaciones técnicas

| Modelo | Código de producto | Nombre del producto | Dimensiones (cm) | Peso (kg) | Fuente de alimentación |
|--------------------|--------------------|--------------------------|------------------|-----------|------------------------|
| BellApaMesSacu-55A | b-01-03-08-280101 | Aparato de mesa sacudida | 35x105x50 | 55 | 200 V, 50 Hz, 1 ph |
| BellApaMesSacu-55B | B-01-03-08-280201 | Aparato de mesa sacudida | 35x105x50 | 55 | 220 V, 60 Hz, 1 ph |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO