

## APARATO DE PUNTO DE FUSIÓN VISUAL - MARCA BELLTRONIC



### Características:

1. Pantalla táctil LCD
2. USB y RS232 interfaz
3. controlador PID
4. Junto con ventana visual y fotoeléctrico prueba
5. Tres muestras se puede medir al mismo tiempo

|                                   |                                                                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Modelo                            | BellApPtoFusVisual-3                                                                 |
| Rango de medición                 | RT ~ 320 °C                                                                          |
| Resolución                        | 0.1 °C                                                                               |
| Velocidad de calentamiento lineal | 0.2, 1.0, 1.5, 3.0 °C/min                                                            |
| Capilar tamaño                    | Y Phi; 1.4mm (diámetro exterior)<br>Y PHI; 1.0mm (diámetro interior), 100mm (altura) |
| Carga de la muestra altura        | 3 ~ 5mm                                                                              |
| Precisión de la temperatura       | 0.5 °C ( $\leq 200^{\circ}\text{C}$ )<br>0.8 °C ( $> 200^{\circ}\text{C}$ )          |
| Fuente de alimentación            | AC 220 V/V $\pm$ , 50/60Hz                                                           |
| Tamaño externo                    | 330*300*160mm                                                                        |
| Tamaño del paquete                | 492*428*357mm                                                                        |
| G.w                               | 13.5 kg                                                                              |

**SKU:** BellApPtoFusVisual-3 | **Categorías:** [Aparato de punto de fusión](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO