



APLICADOR UNIVERSAL ZUA 2000



SKU: N / A | **Categorías:** [Aplicación](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Aplicador para uso universal, con altura de separación ajustable de 0 μm a 3'000 μm (0 mil a 118.11 mil), para la preparación de películas uniformes o capas en forma de cuña hasta una diferencia de 3'000 μm (118,11 mil) de materiales de revestimiento, adhesivos y productos similares sobre sustratos planos.

- Fácil de manejar.
- Resultados confiables.
- Fácil de desmontar y volver a montar para limpiar.

Versiónes

Modelo

Descripción

☒	2000.60	Aplicador universal ZUA 2000 con ancho de película de 60 mm (2.36 ")
☒	2000.80	Aplicador universal ZUA 2000 con ancho de película de 80 mm (3.15 ")
☒	2000.100	Aplicador universal ZUA 2000 con ancho de película de 100 mm (3.94")
☒	2000.150	Aplicador universal ZUA 2000 con ancho de película de 150 mm (5.90")
☒	2000.200	Aplicador universal ZUA 2000 con ancho de película de 200 mm (7.90")
☒	2000.220	Aplicador universal ZUA 2000 con ancho de película de 220 mm (8.70")
☒	2000.S	Aplicador universal ZUA 2000 con ancho de película y alturas gap por requerimiento

Incluye:

☒	1 aplicador universal
☒	1 manual de instrucción
☒	1 certificado de manufactura
☒	1 estuche portable

Opción

Modelo

Descripción

ACC105

adaptador para usar no Zehntner
aplicadores de película automática

	ACC596	calibración y certificación ZUA 2000 (incluye certificado de calibración)
	ZAA 2600.A / ZAA 2600.HA	Aplicador automático de película
	ZAA 2300	Aplicador automático de película
	ZPV 2030	Platos de succión de precisión
	ZTC 2200	Registros de prueba

Material	rojo, acabado duro, aluminio resistente a los solventes
Alturas ajustables de la brecha	0 µm - 3'000 µm (0 mil - 118.11 mil)
Graduación/resolución	5 µm (0.20 mil)
Tolerancia	± 10 µm (0.39 mil)
Anchos de películas estándar	60 mm, 80 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm o 220 mm (2.36", 3.15", 3.94", 5.90", 7.90" o 8.70")
Peso	229 g - 479 g (0.50 lbs - 1.06 lbs), dependiendo de la versión
Garantía	2 años

Estándares del producto:

ASTM D823

Normas de aplicación:

ASTM D1640

ISO 11998

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO