

## APLICADORES AUTOMÁTICOS DE PELÍCULA



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Aplicadores automáticos de película](#), [Proceq](#) | **Etiquetas:** [Proceq](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc\_row type="in\_container" full\_screen\_row\_position="middle" column\_margin="default" scene\_position="center" text\_color="dark" text\_align="left" overlay\_strength="0.3" shape\_divider\_position="bottom" bg\_image\_animation="none"][vc\_column column\_padding="no-extra-padding" column\_padding\_position="all" background\_color\_opacity="1" background\_hover\_color\_opacity="1" column\_link\_target="\_self" column\_shadow="none" column\_border\_radius="none" width="1/1" tablet\_width\_inherit="default" tablet\_text\_alignment="default" phone\_text\_alignment="default" overlay\_strength="0.3" column\_border\_width="none" column\_border\_style="solid" bg\_image\_animation="none"][vc\_column\_text]

### Aplicadores automáticos de película de pintura

Los aplicadores automáticos de película de pintura Proceq mejoran la consistencia de las reducciones, especialmente con pruebas de múltiples usuarios que permiten una aplicación de recubrimiento confiable y reproducible para probar gráficos, paneles o láminas.

Los aplicadores automáticos de película de pintura son multifuncionales y ofrecen opciones para probar una variedad de propiedades de película de recubrimiento y tienen opciones disponibles, como placa de vidrio de doble cara, placas de aislamiento disponibles para usar con placas de vacío calentables. Los modelos con calefacción también están disponibles.

[vc\_column\_text][tabbed\_section style="default" alignment="left" spacing="default" tab\_color="Accent-Color"][/tabbed\_section][vc\_column][vc\_row]

COTECNO