

## **ASPIRADORAS CORE VAC CV258**



CV258C - Contención para latas de trabajo pesado

CV258B - Contención de bolsas

120V, 2700 vatios de potencia eléctrica

Características y beneficios:

- Diámetro de la manguera de 2"
- 2 motores
- Sistema de filtración patentado autolimpiante.
- Filtros HEPA
- Construcción de acero sólido
- Fácil de maniobrar con ruedas giratorias resistentes



**CV258C** (Estilo de lata) - Parte # 4244130, Cat # 83166 **CV258B** (Estilo de bolsa) - Parte # 4244131, Cat # 83263
Revestimientos de bolsas de 6 mil (50 bolsas) - Parte # 4600172, Cat # 84935

**SKU:** N / A | Categorías: Core Vac |



## INFORMACIÓN ADICIONAL