

## AUTOCLAVE PORTÁTIL - 18L - BELLAUTPORT18III-01



### Autoclave portátil - 18L - BellAutPort18III-01

Este esterilizador utiliza vapor de saturación a presión como gen para matar la bacteria. El artículo se mantendrá en un recipiente hermético y, después de calentarlo, el agua se transferirá a vapor de saturación que calentará y humedecerá el artículo rápidamente. Después de un cierto período en un entorno de temperatura y presión constantes, la bacteria será eliminada hasta el resultado satisfactorio.

**SKU:** B-01-01-0080 | **Categorías:** [Autoclaves y esterilizadores](#) | **Etiquetas:** [Autoclave](#), [Autoclave 18L](#)

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### RANGO DE APLICACIÓN:

Es un esterilizador de autoclave de escritorio que está diseñado para hospitales, clínicas, laboratorios, etc.

Es principalmente adecuado para la esterilización de instrumentos quirúrgicos, dentales, cristalería, medios de cultivo y apósitos biológicos, alimentos y productos, etc.

### FUNCIONES:

1. Fácil de operar, seguro y confiable
2. El anillo de sellado autoexpandible tiene un buen rendimiento de sellado y puede prevenir eficazmente las fugas de vapor
3. Protección automática contra sobretemperatura y sobrepresión
4. Tubo de calentamiento eléctrico de inmersión, alta eficiencia térmica, tubo de acero inoxidable duradero
5. Manómetro de doble ranura, doble escala de temperatura y presión, indicación clara, observación conveniente y rendimiento confiable
6. Equipado con un indicador de nivel de agua, si el nivel del agua es demasiado bajo, dejará de calentarse automáticamente (tipo antiseco)
7. Calefacción eléctrica o calefacción de gas licuado de petróleo (tipo de doble uso)
8. Con la función de autoajuste, la temperatura y el tiempo se pueden ajustar por sí mismos, detienen automáticamente el calentamiento y la función de alarma después de la esterilización (timIng controltipo)
9. Dos válvulas de seguridad mantienen la doble seguridad (timIng controltipo)

### MODELOS:

Modelo	BellAutPort18III-01	BKM-P24III	BKM-P18II	BKM-P24II	BKM-P18I	BKM-P24I
Sku	B-01-01-0080					
Tipo	Tipo de control de temporización		Tipo anti-seco		Tipo de doble uso	
Capacidad	18L	24L	18L	24L	18L	24L

<b>Modelo</b>	<b>BellAutPort18III-01</b>	<b>BKM-P24III</b>	<b>BKM-P18II</b>	<b>BKM-P24II</b>	<b>BKM-P18I</b>	<b>BKM-P24I</b>
Tamaño de la cámara (mm)	Φ260x270	Φ260x380	Φ260x270	Φ260x380	Φ280x240	φ280x350
Ajuste de la hora	0~99 minutos		NO			
Ajuste de temperatura			105 ~ 127 °C			
Consumo			2KW			
Fuente de alimentación	Estándar: 220 V 50 Hz; opcional: 110V 60Hz (transformador interno)					
Presión de trabajo			0.142MPa			
Tamaño del embalaje (W * D * H) mm	400*400*670	400*400*770	400*400*670	400*400*770	400*400*430	400*400*530
Peso bruto (kg)	16.5	17.5	16.5	17.5	16	17

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO