

## BALANZA DE CONTROL DE PESO



- Pantalla táctil a color de 7 pulgadas, patrones e información relativa mostrada en una sola pantalla.
- Interfaz de diálogo hombre-máquina con opciones de chino e inglés, fácil de operar sin manual.
- Utiliza la unidad de pesaje dinámica más avanzada, realiza pesaje y estabilidad automáticos.

**Capacidad Max:** 60000g (60kg)

**División:** 10g.

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Balanzas de Control de Peso](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Balanza Belltronic V6-60KL

- Capacidad máxima: 60kg.
- División: 10g.
- Desviación estándar \*s:15g.
- Error de indicación \*x:  $\leq \pm 20$ g.
- Velocidad máxima \*PC/min:  $\leq 60 @ (45 \#)$ .
- Velocidad de la correa: 5-43m/min.
- Tamaño del producto: L: 90-500mm, 90-700mm; An: 50-380mm, 50-480mm.
- Banda de pesaje L\*An: 600x400mm, 800x500mm.
- Eliminación de malezas: T: tipo de empujador, tipo S: Pare.
- Altura del banco: 750 $\pm$ 30mm (ajustable).
- Potencia: AC110-240V $\pm$ 10%/50Hz.
- Suministro de aire: 0.4-0.8mpa.
- Temperatura: 0-40°C (humedad relativa del 30% al 85%, sin condensación).

### Características funcionales:

- Pantalla táctil a color de 7 pulgadas, patrones e información relativa mostrada en una sola pantalla.
- Interfaz de diálogo hombre-máquina con opciones de chino e inglés, fácil de operar sin manual.
- Utiliza la unidad de pesaje dinámica más avanzada, realiza pesaje y estabilidad automáticos.
- El nombre del producto, el peso, el número de productos calificados / de calidad inferior, la figura estadística y otra información pueden mostrarse en la interfaz.
- Diseño profesional para el programa de aplicación de control de peso con función de almacenamiento de datos, estadísticas, llamada de función y copia.
- La máquina tiene la función de aprendizaje automático para optimizar el parámetro de los productos.
- Preconfiguración de memoria de información de 100 productos, conveniente para el uso.
- Diagnóstico y recordatorio de autodiagnóstico, conveniente para el mantenimiento en el sitio.
- Opción de almacenamiento USB incorporado, los registros históricos se pueden copiar en la computadora.
- Opción configurada con interfaz de salida de comunicación USB, RS485, TCP/IP para la salida de la fecha.
- Opción configurada con 2 grupos de interfaz de entrada sin tensión para el acceso de señal del dispositivo externo.

COTECNO