

BALANZA DE HIDROSTATICA PARA AGUA BELLTRONIC 2000G A 5000G



Balanza de Hidrostatica para Agua Belltronic

- Pantalla : LCD(Luz de fondo blanco)
- Función principal : Transformaciones de unidades, recuento, porcentaje, impresión
- Uso principal : Medir la densidad del sólido

Capacidad Max (g) 2000g a 5000g

Legibilidad (g) 0.1g

Peso Neto (kg) 8 kg

SKU: N / A | **Categorías:** [Balanza Hidrostática](#) / [Densidad](#) |

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	2021 Peso máximo (gramos)
	B-01-02-06-0204	5000	
	B-01-02-06-0201	2000	
	B-01-02-06-0202	3000	

Imagen	SKU	Descripción	2021 Peso máximo (gramos)
--------	-----	-------------	---------------------------



	B-01-02-06-0203	5000	
---	-----------------	------	--

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones Técnicas

Modelo	XU20001TG	XU30001TG	XU50001TG
Código de Producto	B-01-02-06-0201	B-01-02-06-0202	B-01-02-06-0203
Capacidad Max (g)	2000g	3000g	5000g
Legibilidad (g)	0.1g		
Tamaño del Platillo (mm)	165		
Pantalla	LCD(Luz de fondo blanco)		
Energía	220V/110v; batería recargable (opcional)		
Unidades	g,ct, oz, lb, GN, %, pcs.		
Dimensión del esquema (cm)	35×34×43		
Tamaño de embalaje (cm)	42×38×45		
Función principal	Transformaciones de unidades, recuento, porcentaje, impresión		
Uso principal	Medir la densidad del sólido		
Estándar	Densidad kis		
Opcional	RS232, batería recargable		
Peso Neto (kg)	8 kg		

Otros Modelos.

Modelo	XU5000TG
Código de Producto	B-01-02-06-0204
Capacidad Max (g)	5000g
Legibilidad (g)	0.1g
Tamaño del Platillo (mm)	165
Pantalla	LCD(Luz de fondo blanco)
Energía	220V/110v; batería recargable (opcional)
Unidades	g,ct, oz, lb, GN, %, pcs.
Dimensión del esquema (cm)	35×34×43
Tamaño de embalaje (cm)	42×38×45
Función principal	Transformaciones de unidades, recuento, porcentaje, impresión
Uso principal	Medir la densidad del sólido
Estándar	Densidad kis
Opcional	RS232, batería recargable
Peso Neto (kg)	8 kg

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO