

BALANZA PORTÁTIL CON BATERÍAS



Las balanzas portátiles con baterías son ligeras, y perfectamente adecuadas para el uso en laboratorios, industrial, educación y aplicaciones de uso doméstico pueden incluir pruebas forenses, control de calidad, formulación, muestreo de suelos, pesaje postal y dietético.

Capacidad Max(g) 30g a 5000g

Legibilidad (g) 0.1g / 0.5g / 0.01g / 0.001g (Depende del Modelo)

SKU: N / A | Categorías: Balanzas de Precisión |



VARIACIONES

Imagen	SKU Descripe	ción	2021 Peso máximo (gramos)
	B-01-17-02-0401	30	
	B-01-17-02-0402	200	
	B-01-17-02-0403	300	
	B-01-17-02-0404	1100	
	B-01-17-02-0405	2100	
	B-01-17-02-0406	3000	
A B B	B-01-17-02-0407	5000	



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características estándar:

- Celda de carga de medición de alta precisión.Precisión portátil para una variedad de aplicaciones, incluido el conteo de piezas.
- Construcción robusta con plataforma de acero inoxidable y anillo de derrame.
- Operado con baterías o AC.
- Paneles frontales sellados.
- Seis unidades de pesaje estándar y una personalizada.
- Fácil operación con 2 botones.
- Seguimiento de cero automático.
- Calibración automática.

Especificaciones Técnicas

Código de Producto	B-01-17-02-0401	B-01-17-02-0402 B-01-17-02-0403 B-01-17-02-0404 B-01-17-02-0405 B-01-17-02-0406 B-01-17-02-0407							
Modelo	FT-30T	FT-200B	FT-300B	FT-1100B	FT-2100B	FT-3000B	FT-5000		
Capacidad (g)	30g	200g	300g	1100g	2100g	3000g	5000g		
Legibilidad (g)	0.001g	0.01g	0.01g	0.1g	0.1g	0.1g	0.5g		
Repetibilidad (g)	0.001g	0.01g	0.01g	0.1g	0.1g	0.1g	0.5g		
Linealidad	0.002g	0.01g	0.01g	0.1g	0.1g	0.1g	0.5g		
Temperatura de Operación	50°F a 104°F / 10°C a 40°C								
Rango de Tara	A capacidad por sustracción								
Tiempo de estabilización	3 seg								
Modos de Pesados	g, oz, ozt, dwt, ct, lb,gn, 1 unidad personalizada, conteo de partes								
Calibración	Auto calibración								
Pantalla	0.55" (1.4cm) Alto LCD (Opción LCD con luz de fondo o LED rojo)								
Requerimiento: de Alimentación de Energia	Adaptador AC 110V, 220V 50/60 Hz o 4 Baterías AA (no incluidas)								
Tamaño de la									
bandeja (Platillo mm)	45mm	120mm	120mm	166mm x 128mm	166mm x 128mm	166mm x 128mm	166mm x 128mm		
Dimensiones	$6.9''(L) \times 2.4''(W) \times 7.6''(H)$								
(An x Al x Pr)	(176mm x 60mm x 194mm	•							
Peso Neto	0.70 kg	0.76 kg	0.76 kg	0.85 kg	0.85 kg	0.85 kg	0.85 kg		



INFORMACIÓN ADICIONAL