


BALANZAS DE JOYERÍA DE ALTA PRECISIÓN BP-BAJOYAP-A320 320 GRAMOS



La serie de Balanzas de joyería de alta precisión BP-BaJoyAP-A320 320 gramos y BP-BaJoy -A / B / C son excelentes productos que están hechos por tecnología de nivel superior de precisión de 0.001g- 0.1g, tiene una carcasa de aluminio firme, vidrio transparente y hermoso a prueba de viento que no se utiliza en el mismo nivel de producto, respuesta rápida, alta sensibilidad y estabilidad.

SKU: BP-01-51-0205-0104 | **Categorías:** [Balanzas de Precisión](#), [Sin categoría](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

ESPECIFICACIONES

Código	BP-BajoyAP-A120	BP-BajoyAP-A220	BP-BajoyAP-A320	BP-BajoyAP-A400
Código SKU	BP-01-51-0205-0100	BP-01-51-0205-0102	BP-01-51-0205-0104	BP-01-51-0205-0106
Rango de pesaje	120 g	220 g	320 g	400g
Legibilidad	1 mg	1 mg	1 mg	1 mg
Repetibilidad	± 2 mg	± 2 mg	± 2 mg	± 2 mg
Linealidad	± 2 mg	± 2 mg	± 2 mg	± 3 mg
Temperatura de trabajo	10 ° C - 30 ° C, 80% de humedad relativa			
Tamaño de la cacerola	Ø90mm			
Vivienda (L x W x H)	295 x 208 x 305			

CARACTERÍSTICAS

Estructura del sensor	Sensor de celda de carga
Manera de la calibración	CAL externa
Nivel anti-vibración	Función ajustable antivibración de seis niveles
Alojamiento	Carcasa totalmente de aluminio
Monitor	VATN Pantalla LCD retroiluminada
Tiempo estable	3-10 s ajustable
Unidad	g, mg, ct, oz, ozl, dwt, GN, lb, N, dr, tIT, tIs, tIH, T (Tola), T / A / R (tola / anna / rati), / A / R (tola / Mna / rati) , ms (Mesghal) , bat , / lb (Partes por libra) , kg , 20 unidades seleccionables
Interfaz	RS232
Bloqueo del modo de pesaje	Bloqueo automático del modo de pesaje
Gancho	Opcional
Energía	Adaptador de CA , opcional con batería interna recargable

MODO DE APLICACIÓN

Pesaje porcentual	Función de retención de peaks
Pesaje de densidad	Función informática
Pesaje dinámico	Alarma de límite alto bajo
Función de conteo	Pesaje de peso bruto / neto / tara
Función de acumulación	

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO