

BAÑO DE AGUA TERMOSTÁTICO MÚLTIPLE



Características:

- Cámara interna de acero inoxidable y cubierta superior
- Adopta una nueva estructura de diseño, lo cual podría evitar fugas de vapor.
- Controlador microprocesador PID, monitor LED.
- Con fijación universal para los modelos BellBano-1L4 y BellBano-1L6

SKU: N / A | **Categorías:** [Baño de agua](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	Capacidad (L)
	B-01-01-02-021405		13
	B-01-01-02-021403		15
	B-01-01-02-021406		20

Imagen	SKU	Descripción	Capacidad (L)
	B-01-01-02-021404		23
	B-01-01-02-021407		24
	B-01-01-02-021401		3
	B-01-01-02-021402		7

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones Técnicas

Código Del Producto	B-01-01-02-021401	B-01-01-02-021402	B-01-01-02-021403	B-01-01-02-021404	B-01-01-02-021405	B-01-01-02-021406	B-01-01-02-021407
Modelo	BellBano-1L1	BellBano-1L2	BellBano-1L4	BellBano-1L6	BellBano-2L4	BellBano-2L6	BellBano-2L8
Capacidad	3L	6L	13L	20L	11L	18L	23L
Rango de temperatura	RT.-100°C						
Temperatura de fluctuación	±0.5°C						
Precisión de temperatura	≤±1°C						
Rango de tiempo	0~999 minutos						
Potencia (W)	300	500	1000	1500	1000	1500	2000
Voltaje	220V/110V±10%; 50/60Hz						
Tamaño interno(mm)	140*150*150	300*150*150	600*180*120	900*180*120	320*300*150	500*300*150	620*320*120
Tamaño externo(mm)	270*180*190	320*180*210	340*320*210	500*320*210	770*310*170	1100*310*170	750*360*160
Tamaño del empaque(mm)	320*230*220	410*220*310	820*330*250	1150*330*250	410*390*310	590*390*310	820*460*250
Peso neto (Kg)	2	4	10	13	6.5	9	12
Peso bruto (Kg)	3	5	11	14.5	7.5	10	13

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO