

BAÑO SECO SAHARA 320



- Máquina multifunción
- 3 programas de calefacción
- Apagado automático y alarma de audio
- Varios bloques calefactores opcionales
- Certificación CE

SKU: N / A | **Categorías:** [Baño Seco](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características

Máquina multifunción

- La cámara de calentamiento del Sahara 320 está hecha de aluminio de una sola pieza con revestimiento de PTFE y puede funcionar con bloques de aluminio, cordones de armadura o funcionar como un pequeño baño de agua.

3 programas de calefacción

- Configuración incorporada de 3 programas de calefacción disponible para que los usuarios almacenen y ejecuten según sea necesario. El temporizador se puede configurar desde las 00:01 hasta las 99:59 (HH: MM)

Apagado automático y alarma de audio

- El baño seco Sahara 320 puede detener el calentamiento y luego apagarse automáticamente con una alarma de audio cuando se completa el programa

Varios bloques calefactores opcionales

- Hay varios tipos de bloque calefactor disponibles como opción, la personalización masiva es aceptable

Certificaciones internacionales de baño seco

- Certificación CE

Aplicación de baño seco

- Experimento de biología molecular
- Experimento de bioquímica
- Baño de perlas / Baño de agua

Información para pedidos de baños secos

Número de pieza del producto	Producto
179320-11(22)	Baño seco Sahara 320 (sin bloque), AC110V, 60Hz (220V, 50Hz)
179300-00	Perlas de armadura (capacidad de 1 bloque)

Baño seco Bloques opcionales

Número de pieza del producto	Producto
179300-01	Módulo de bloque, 0,2 ml, 64 pocillos (profundidad: 17 mm)
179300-02	Módulo de bloque, 0,5 ml, 20 pocillos (profundidad: 25 mm)
179300-03	Módulo de bloque, 1,5 ml (o 2,0 ml), 20 pocillos (profundidad: 33 mm)
179300-05	Módulo de bloque, 13 mm de diámetro, 20 pocillos (profundidad: 36 mm)
179300-06	Módulo de bloque, 20 mm de diámetro, 12 pocillos (profundidad: 45 mm)
179300-07	Módulo de bloque, 25 mm de diámetro, 6 pocillos (profundidad: 45 mm)
179300-10	Módulo de bloque, para tubo de centrífuga de 15 ml, 12 pocillos (profundidad: 45 mm)

Videos

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO