

BAÑO ULTRASÓNICO DIGITAL DE FRECUENCIA ÚNICA (2L)



Características

- Cesta y tapa estándar
- Visualización de tiempo y temperatura en tiempo real
- Controlado por microprocesador y es programable
- Pantalla digital, fácil operación de tiempo y temperatura.
- Protección contra bajo nivel de agua
- Fuente de alimentación: AC220v $\pm$ 10%, 50 / 60Hz; 110 V $\pm$ 10%, 60 Hz

SKU: BellLimpUltDig1F-10A | **Categorías:** [Baño ultrasónico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



Especificaciones Técnicas

Modelo	Capacidad (L)	Frecuencia ultrasónica (KHz)	Intervalo de tiempo (min)	Temperatura de calefacción (°C)	Potencia ultrasónica (W)	Potencia de calentamiento (W)	Tamaño del tanque L/W/H (mm)	Tamaño externo L*W*H(mm)
BellImpUltDig1F-10A 2		40	1~99	20~80	80	50	150*140*100	180*170*180

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO