

BAÑO ULTRASÓNICO DIGITAL DE TRES FRECUENCIAS (72L)



La limpieza ultrasónica es un proceso que utiliza ultrasonido y un solvente de limpieza apropiado para limpiar los artículos.

- Pantalla digital, de fácil operación para configurar el tiempo y la temperatura.
- Totalmente controlado por microprocesador y es programable
- Protección contra sobretensión y sobrecorriente
- **Características**
- Protección contra bajo nivel de agua
- Cesta y tapa estándar
- Fuente de alimentación: AC220v $\pm$ 10%, 50 / 60Hz; 110V $\pm$ 10%, 60Hz

SKU: BellLimpUltDig3F-100STII | **Categorías:** [Baño ultrasónico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones Técnicas

Modelo	Capacidad (L)	Frecuencia ultrasónica ajustable (KHz)	Frecuencia ultrasónica ajustable (KHz)	Frecuencia ultrasónica ajustable (KHz)	Intervalo de tiempo (min)	Temperatura de calentamiento (°C)	Potencia ultrasónica (W)	Potencia de calentamiento (W)	Tamaño del tanque L*W*H (mm)	Tamaño externo L*W*H(mm)
BellLimpUltDig3F-100STII(motorizado)	72	45	80	100	1~480	10~80	1000	4000	600*300*400	1260*540*900

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO