

BAÑO ULTRASÓNICO DIGITAL DE TRES FRECUENCIAS (6L)



La limpieza ultrasónica es un proceso que utiliza ultrasonido y un solvente de limpieza apropiado para limpiar los artículos.

- Pantalla digital, de fácil operación para configurar el tiempo y la temperatura.
- Totalmente controlado por microprocesador y es programable
- Protección contra sobretensión y sobrecorriente
- **Características**
- Protección contra bajo nivel de agua
- Cesta y tapa estándar
- Fuente de alimentación: AC220v $\pm$ 10%, 50 / 60Hz; 110V $\pm$ 10%, 60Hz

SKU: BellLimpUltDig3F-20ST | **Categorías:** [Baño ultrasónico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones Técnicas

Modelo	Capacidad (L)	Frecuencia ultrasónica	Frecuencia ultrasónica	Frecuencia ultrasónica	Intervalo de	Temperatura de	Potencia ultrasónica	Potencia de	Tamaño del	Tamaño
		ajustable (KHz)	ajustable (KHz)	ajustable (KHz)	tiempo (min)	calentamiento (°C)	(W)	calentamiento (W)	tanque L*W*H (mm)	externo L*W*H(mm)
BellImpUltDig3F-20ST 6		45	80	100	1~480	10~80	200	400	300*150*150	320*174*340

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO