

## BARRENA DE INSERCIÓN V2A



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Accesorios y Repuestos](#) |

COTECNO

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### **Barrena de Inserción V2A** Información del producto:

Barrena de inserción de acero inoxidable V2A para una instalación fácil y suave de tensiómetros.

Adecuado para Tensio 100 / Tensio 150 / Tensio 160.

La longitud debe especificarse al realizar el pedido: 30 cm / 60 cm / 90 cm / longitudes personalizadas bajo pedido.

El barreno de inserción corta un núcleo para minimizar la compactación del suelo durante la instalación del tensiómetro y, por lo tanto, también la influencia de la instalación en los valores de medición. La forma cónica ajustada del barreno permite un contacto óptimo entre la cerámica y el suelo para la mejor conexión posible al sistema de poros. Con el barreno de inserción, el punto de medición puede evaluarse directamente antes de la instalación del tensiómetro con respecto a su idoneidad para una medición de tensiómetro. Ya se notan obstáculos en el suelo durante la perforación previa para que no provoquen daños en el tensiómetro. El núcleo del suelo en el barreno proporciona información sobre el suelo en el punto de medición.

Este barreno de inserción es parte del conjunto Tensio 100.

COTECNO