

BCPDC-300/H | BOMBA DE VACÍO O COMPRESOR DE PISTÓN SIN ACEITE



SKU: BCPDC-300/H | **Categorías:** [Bombas de vacío y/o compresores de laboratorio](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones Técnicas

Nº de Pistones	1
Tasa de flujo	30 LPM
Vacío máximo	685 mmHg / 27"Hg
Presión máxima	6,33 bar/90 psi
RPM	3400
Corriente	7,0 amp/12v
Potencia del motor	60W
Peso	1,5Kg
Dimensiones máximas en mm	CxLxA (150x125x75)
Variaciones eléctricas	12/24VCC
Alta resistencia química	Opcional

- Rendimiento a nivel del mar

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO