

## BLAINE ELECTRÓNICA PARA PERMEABILIDAD DEL AIRE



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Sistemas Blaine](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc\_row][vc\_column][vc\_column\_text]Blaine Electrónica para Permeabilidad del Aire

[/vc\_column\_text][/vc\_column][vc\_row][vc\_row][vc\_column][vc\_wp\_text]Descripción del producto:

- Aparato Blaine para permeabilidad del aire controlada por PC
- EN 196-6, ASTM C204, BS 4550
- Pruebas y análisis totalmente automáticos.
- Completo con:  
Papeles de filtro, 12.8 mm dia. (1000 ea.), Aceite de llenado, 50 ml, grasa ligera, 50 ml, tapón, cepillo y embudo, con software, sin PC
- Oscuro. (wxdxh) = 170 x 280 x 410 mm
- Peso: 4,7 kg.
- 110-230 V / 50-60 Hz

Con calibración oficial

Un PC estándar con monitor, no incluido por nosotros, es necesario para trabajar con este sistema.[/vc\_wp\_text][/vc\_column][/vc\_row]

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO