

## BOMBA DE GAS DE DIAFRAGMA N 630.1.2 EX



**Caudal (máx.):**

**Presión (máx.):**

**Altura de succión (máx.)**

**Métrico**

68 l / min

4 bar (rel.)

120 mbar (abs.)

**Imperial**

68 l / min

58.02 psig

26,37 inHg

Las bombas de gas de diafragma KNF transfieren o comprimen gases y vapores y generan vacío sin contaminar los medios. Están disponibles con opciones para requisitos de aplicación relacionados con tamaño, motor, control, voltaje, resistencia química, seguridad, vibración, ruido y resistencia a la temperatura. Todos los tipos de bombas ofrecen un funcionamiento sin aceite.

**SKU:** N 630.1.2 Ex | **Categorías:** [Bombas](#), [KNF](#) | **Etiquetas:** [Gas](#), [Principalmente Gas](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- [Detalles técnicos](#)
- [Características](#)
- [Aplicaciones](#)
- [Descargas](#)

Tasa de flujo (máx.)	68 l / min
Presión (máx.)	58.02 psig
Vacío máximo (máx.)	26,37 inHg
Material de la válvula	Acero inoxidable
Material del diafragma	Recubierto de PTFE
Material del cabezal de la bomba	Acero inoxidable
Tipos de motor disponibles	C.A.

### Beneficios

- Excelente confiabilidad
- Transferencia libre de contaminación
- Nivel de sonido bajo
- Libre de mantenimiento

### Características especiales

- Clase de IP alta (> 44)
- Bomba de diafragma
- Baja fuga
- Ex Prueba
  
- Instrumentos analíticos
- Analítica de gas
- Industria química
- Monitoreo de emisiones

- [Hoja de datos N 630.1.2 Ex](#)

- [Manual de funcionamiento N 630.1.2 Ex](#)

- [Modelo CAD 3D N 630.1.2 Ex](#)

[/col][[/row]

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**Combinación**

[Baja fuga](#), [Bomba de diafragma](#), [Clase de IP alta \(> 44\)](#), [Ex Prueba](#)

**Especificación:**

[Compresión](#), [Generación de vacío](#), [Transferencia](#)

COTECNO