

BOMBA DE VACIO-C ROCKER 300



PILOTO económico resistente a químicos:

- Filtración al vacío de rango medio
- Desección
- Protocolos de descontaminación de cultivos
- Disolventes orgánicos / acuosos
- Soluciones ligeras de ácido / base

PILOTO Resistente a químicos:

- Filtración al vacío
- Desección
- Extracción de fase sólida
- Microbiología
- Aspiración / Reemplazo para aspirador de agua
- Desgasificación
- Secado al vacío
- Succión de humo

Bombas basculantes:

- Prueba de filtración para microbiología
- Muestreo de aire
- Almohadilla de vacío Hold-Down
- Prueba de sólidos suspendidos
- Filtración al vacío

Bombas de vacío Gast:

- Análisis de sangre
- Respiradores / Nebulizadores
- Almohadilla de vacío Hold-Down

- Dental / Quirúrgico
- Controles de cruce de automóviles
- Equipo de artes gráficas
- Análisis de aire y gas
- Extractores de leche
- Esterilizadores
- Cepillos de aire
- Marcadores de espuma agrícola
- Atomizadores de aceite
- Equipo de laboratorio

[Manual Rocker 440](#)

ANIMACIONES

[/vc_wp_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]

SKU: 1240049 | **Categorías:** [Aplicaciones Especiales](#), [Equipos de Laboratorio - Sterlitech](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nuestras bombas de vacío se encuentran entre los suministros de microbiología de la más alta calidad de su tipo.

- **SKU:** 1240049
- **N ° de Modelo:** 167300-22
- **Requerimientos de energía:** 220V (50Hz)
- **Caudal (lpm):** 20
- **Caballo de potencia:** 1/8
- **Marca:** Rocker

	PILOT Resistente a químicos	GAST	ROCKER 300	ROCKER 300C	ROCKER 400	ROCKER 800	ROCKER 801	ROCKER 320	ROCKER 440	CHEMKER 300
										
Caudal de aire (lpm)	60Hz: 37 50Hz: 31	60Hz: 53.3 50Hz: 43.3	60Hz: 23 50Hz: 20	60Hz: 23 50Hz: 20	60Hz: 37 50Hz: 34	60Hz: 100 50Hz: 80	60Hz: 80 50Hz: 68	60Hz: 14 50Hz: 12	60Hz: 27 50Hz: 25	60Hz: 20 50Hz: 18
Max. Vacío (en Hg)	24	25,5	26,8	24,8	26,8	26,4	26,4	N / A	N / A	26,8
Max. Presión	2.9 psi	60 psi	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	80 psi	40-60 psi	N / A
Tubo / Puerto	1 / 4 in. Hose Barb	Manguera de 3/8 pulg.	Manguera de 5/16 pulg.	5 / 16 in. Hose Barb	Manguera de 5/16 pulg.	Manguera de 3/8 pulg.	Manguera de 5/16 in. Hose Barb	Manguera de 5/16 pulg.	Manguera de 5/16 pulg.	Manguera de 5/16 pulg.
Peso	10,2 libras (4,6 kg)	14,4 libras (6,54 kg)	9,0 libras (4,1 kg)	9,0 libras (4,1 kg)	11,5 libras (5,2 kg)	16,8 libras (7,6 kg)	17,4 libras (7,9 kg)	9,0 libras (4,1 kg)	18,5 libras (8,4 kg)	11,0 libras (5,0 kg)
Motor	1/5 HP	1/8 HP	1/8 HP	1/8 HP	1/6 HP	1/3 HP	1/3 HP	1/8 HP	1/6 HP	1/8 HP
Ruido	N / A	<70 dBA	50 dB	50 dB	52 dB	68 dB	68 dB	50 dB	52 dB	50 dB

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO