

BOMBA DE VACÍO DE MEMBRANA BELL-BOMVACMEM-160W



SKU: B-01-29-0105-0400 | **Categorías:** [Bomba de Vacio](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones:

	Modelo	Bell-BomVacMem-160W
Código SKU		B-01-29-0105-0400
Velocidad de evacuación (L/Min)		20
Vacío de presión definitivo		≥ 0.08 Mpa 50mbar
Tensión nominal		220Vac, 50Hz
Energía del motor (W)		160W
Temperatura del ambiente de trabajo		7-40
Función		Presión de vacío
Temperatura del cuerpo		215*120*235
Válvulas		NBR
Diafragma		NBR

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO