

BOMBA MANUAL DE MEMBRANA CON MANÓMETRO



SKU: N / A | **Categorías:** [Accesorios y Repuestos](#) |

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Bomba Manual de Membrana con Manómetro Información del producto:

Esta bomba de membrana manual sirve para medir la sedimentación en los lechos de cuerpos de agua utilizando la trampa de sedimentación. Genera una sobrepresión y una baja presión para abrir la trampa de sedimentación para medir y cerrarla para preservar el sedimento. La bomba de membrana manual está hecha de aluminio con un pistón de 18 ml. Utilizándolo para el transbordador de agua subterránea, puede bombear los empacadores.

COTECNO

COTECNO