

BOMBAS DE FILTRACION DE VACIO



[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs][vc_tta_section title="Información Sobre Pedidos"
tab_id="1571748957619-42c0708d-c539"]

Imagen	SKU	Nombre / Descripción
	1510149	Compresor sin aceite Rocker 320
	1240116	Bomba de vacío Rocker 800
	1240073	Bomba de vacío de PTFE Chemker 300
	1240078	Bomba de vacío Rocker 300 C con revestimiento de PTFE resistente a productos químicos
	1240163	Bomba de vacío sin aceite Rocker 801
	800801	Bomba De Vacio-C GAST
	1220142	Bomba de vacío de diafragma resistente a químicos PILOT-C
	1240065	Compresor de aire Rocker 440-C
	1240060	Bomba De Vacio-C Rocker 400
	1240049	Bomba De Vacio-C Rocker 300

[/vc_wp_text][vc_tta_section][vc_tta_section title="Accesorios"
tab_id="1571866095951-50925d54-28f9"]

Imagen	SKU	Nombre / Descripción
	1240056	Regulador de vacío / trampa de humedad para ROCKER 300/400/410/430
	1240071	Cartucho de filtro PROTE (protección contra el desbordamiento) para ROCKER 300/400/410/430 (167301-07)
	1240050	Kit de reparación ROCKER 300/500
	1240061	Kit de reparación ROCKER 400
	1240046	Kit de reparación ROCKER 600

Imagen	SKU	Nombre / Descripción
	1240047	Kit de conversión, ROCKER 600 a 620
	ASPIRADOR PP	Bomba de vacío de polipropileno
	1240108	Cartucho de filtro PROTE (protección contra desbordamiento) para ROCKER 600/610/801/811 (167801-07)
	1220173	Kit de servicio PILOTO - Piezas de repuesto de diafragma (TLD3000)
	1220175	Kit de servicio PILOTO - Piezas de repuesto de diafragma TLD5000
	1220174	Kit de servicio PILOTO - Piezas principales de reconstrucción (TLD3000)
	1220176	Kit de servicio PILOTO - Piezas principales de reconstrucción (TLD5000)
	1220177	Kit de servicio PILOTO - Pies de ventosa de goma (paquete de 4) (TLD3000 / 5000)
	1240079	Conjunto de kit de regulador de presión PILOTO
	1240028	Placa de válvula para Rocker 300, 300DC, 400, 410, caucho FKM (# 88)
	1240114	Regulador de vacío / trampa de humedad para Rocker 600/800

[/vc_wp_text][vc_tta_section][vc_tta_section title="Aplicación / Especificación " tab_id="1571866089318-fa3ed020-b67b"]

	PILOT		ROCKER	ROCKER	ROCKER	ROCKER	ROCKER	ROCKER	ROCKER	CHEMKER
	Resistente a químicos	GAST	300	300C	400	800	801	320	440	300
										
Caudal de aire (lpm)	60Hz: 37 50Hz: 31	60Hz: 53.3 50Hz: 43.3	60Hz: 23 50Hz: 20	60Hz: 23 50Hz: 20	60Hz: 37 50Hz: 34	60Hz: 100 50Hz: 80	60Hz: 80 50Hz: 68	60Hz: 14 50Hz: 12	60Hz: 27 50Hz: 25	60Hz: 20 50Hz: 18
Max. Vacío (en Hg)	24	25,5	26,8	24,8	26,8	26,4	26,4	N / A	N / A	26,8
Max. Presión	2.9 psi	60 psi	N / A	N / A	N / A	N / A	N / A	80 psi	40-60 psi	N / A
Tubo / Puerto	1 / 4 in. Hose Barb	Manguera de 3 / 8 pulg .	Manguera de 5 / 16 pulg.	Manguera 5 / 16 in. Hose Barb	Manguera de 5 / 16 pulg.	Manguera de 3 / 8 pulg.	Manguera 5 / 16 in. Hose Barb	Manguera de 5 / 16 pulg.	Manguera de 5 / 16 pulg.	Manguera de 5 / 16 pulg.
Peso	10,2 libras (4,6 kg)	14,4 libras (6,54 kg)	9,0 libras (4,1 kg)	9,0 libras (4,1 kg)	11,5 libras (5,2 kg)	16,8 libras (7,6 kg)	17,4 libras (7,9 kg)	9,0 libras (4,1 kg)	18,5 libras (8,4 kg)	11,0 libras (5,0 kg)
Motor	1 / 5 HP	1 / 8 HP	1 / 8 HP	1 / 8 HP	1 / 6 HP	1 / 3 HP	1 / 3 HP	1 / 8 HP	1 / 6 HP	1 / 8 HP
Ruido	N / A	<70 dBA	50 dB	50 dB	52 dB	68 dB	68 dB	50 dB	52 dB	50 dB

[/vc_wp_text][vc_column_text]Aplicaciones de bomba de vacío

PILOTO económico resistente a químicos:

- Filtración al vacío de rango medio
- Dsecación
- Protocolos de descontaminación de cultivos

- Disolventes orgánicos / acuosos
- Soluciones ligeras de ácido / base

PILOTO Resistente a químicos:

- Filtración al vacío
- Desección
- Extracción de fase sólida
- Microbiología
- Aspiración / Reemplazo para aspirador de agua
- Desgasificación
- Secado al vacío
- Succión de humo

Bombas basculantes:

- Prueba de filtración para microbiología
- Muestreo de aire
- Almohadilla de vacío Hold-Down
- Prueba de sólidos suspendidos
- Filtración al vacío

Bombas de vacío Gast:

- Análisis de sangre
- Respiradores / Nebulizadores
- Almohadilla de vacío Hold-Down
- Dental / Quirúrgico
- Controles de cruce de automóviles
- Equipo de artes gráficas
- Análisis de aire y gas
- Extractores de leche
- Esterilizadores
- Cepillos de aire
- Marcadores de espuma agrícola
- Atomizadores de aceite
- Equipo de laboratorio

[/vc_column_text][vc_tta_section][vc_tta_section title="Documentación / Medios" tab_id="1571749015021-4c4e82bd-22b2"]**MANUALES**

[Manual Rocker 440](#)

ANIMACIONES

[/vc_wp_text][vc_tta_section][vc_tta_tabs][vc_column][vc_row]

SKU: N / A | **Categorías:** [BOMBAS DE VACÍO](#), [Extracción de Cannabis](#), [Sterlitech](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Nuestras bombas libres de aceite y de bajo ruido se encuentran entre los suministros de la más alta calidad de su tipo.

[/vc_column_text][/vc_column][vc_row]

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO