

BOMBAS SUMERGIBLES WASP 12V



SKU: N / A | **Categorías:** [Bombas Sumergibles](#), [Muestreo y Analítica](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Bombas Sumergibles WaSP 12V

Información del Producto:

- Bombas sumergibles WaSP 12V

Estas bombas sumergibles de 12V fáciles de usar proporcionan los caudales y el control necesarios para purgar y tomar muestras de agua subterránea de pozos a profundidades de hasta 30 metros.

La gama Waterra de bombas sumergibles WaSP 12V se utiliza para purgar y tomar muestras de agua subterránea de pozos. Son fáciles de usar y, con la adición de un controlador de flujo bajo WaSP-F1, proporcionan al profesional del agua subterránea la capacidad de tomar muestras a caudales bajos o altos.

El controlador opcional de bajo flujo Waterra WaSP-F1 es el accesorio ideal para la bomba sumergible WaSP 12V. Ver hoja de datos separada para más detalles.

Las bombas también se caracterizan por su larga vida útil de 400 horas. Esto es hasta un 100% más largo que el de las bombas de otros proveedores.

P2, P3 y P5 tienen un diámetro exterior de 46 mm y, por lo tanto, son adecuados para medir puntos con un diámetro de 50 mm o más. El N21 puede usarse para puntos de medición más estrechos.

Cada bomba se entrega con un cable suficientemente largo para que se pueda utilizar su altura máxima de entrega sin necesidad de unir cables.

Todas las bombas requieren mangueras de descarga con un diámetro interno de 10 mm para transportar el agua. Las mangueras y bridas para todas las bombas sumergibles WaSP se solicitan y se entregan por separado.

- Ventajas:

- Fácil de usar.
- Barato.
- Caudales suaves y controlados.
- Motores de mayor vida útil: pueden funcionar.
- Continuamente.

	Einheit	WaSP P2	WaSP P3	WaSP P5	WaSP N21
Material		PVC	PVC	PVC	PVC
Elevación máxima	m	12	18	30	21
Flujo máximo	l/min	9.5	12	14	9
Ciclo de trabajo		Continuo	Continuo	Continuo	Continuo
Diámetro de la bomba	mm	46	46	46	37
Longitud del cuerpo de la bomba	mm	241	381	610	406
Max. Amplificadores	amp	7	11	15	4

Tubo de descarga (ID)	mm	10	10	10	10
Cable suministrado	m	15	21	33	24

Detalles de pedido:

- Art.-Nr: 194500 - Bombas sumergibles WaSP P2 12 V 9.5 l / min.
- Art.-Nr: 194501 - Bombas sumergibles WaSP P3 12 V 12 l / min.
- Art.-Nr: 194502 - Bombas sumergibles WaSP P5 12 V 14 l / min.
- Art.-Nr: 194503 - Bombas sumergibles WaSP N21 12 V 9 l / min.
- Art.-Nr: 194504 - Controlador de flujo WaSP-F1 para bombas sumergibles de 12 V.

Productos relacionados:

- Mangueras de descarga: Diámetro interior 10 mm.
- Controlador de flujo: WaSP-F1 para bombas sumergibles WaSP 12V.

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO