

BROCA PROFESIONAL PARA HORMIGÓN DE 6,25" (159 MM)



SKU: HR-2530.625 | **Categorías:** [Hormigón](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



HR-2530.1, Brocas de diamante para hormigón, 1" (25 mm)



HR-2530.1125, Brocas de diamante para hormigón, 1,125" (29 mm)



HR-2530.125, Brocas de diamante para hormigón, 1,25" (32 mm)



HR-2530.15, Brocas de diamante para hormigón, 1,5" (38 mm)



HR-2530.175, Brocas de diamante para hormigón, 1,75" (44 mm)



HR-2530.1875, Brocas de diamante para hormigón, 1,875" (63 mm)



HR-2530.2, Brocas de diamante para hormigón, 2" (51 mm)



HR-2530.225, Brocas de diamante para hormigón, 2,25" (57 mm)



HR-2530.25, Brocas de diamante para hormigón, 2,5" (63 mm)



HR-2530.275, Brocas de diamante para hormigón, 2,75" (70 mm)



HR-2530.3, Brocas de diamante para hormigón, 3" (76 mm)



HR-2530.35, Brocas de diamante para hormigón, 3,5" (89 mm)



HR-2530.4, Brocas de diamante para hormigón, 4" (100 mm)



HR-2530.425, Brocas de diamante para hormigón, 4,25" (108 mm)



HR-2530.1, Brocas de diamante para hormigón, 1" (25 mm)



HR-2530.45, Brocas de diamante para hormigón, 4,5" (114 mm)



HR-2530.5, Brocas de diamante para hormigón, 5" (127 mm)



HR-2530.55, Brocas de diamante para hormigón, 5,5" (140 mm)



HR-2530.6, Brocas de diamante para hormigón, 6" (152 mm)



HR-2530.625, Brocas de diamante para hormigón, 6,25" (159 mm)



HR-2530.7, Brocas de diamante para hormigón, 7" (178 mm)



HR-2530.8, Brocas de diamante para hormigón, 8" (203 mm)



HR-2530.9, Brocas de diamante para hormigón, 9" (230 mm)



HR-2530.10, Brocas de diamante para hormigón, 10" (254 mm)



HR-2530.11, Brocas de diamante para hormigón, 11" (280 mm)



HR-2530.12, Brocas de diamante para hormigón, 12" (305 mm)



HR-2530.13, Brocas de diamante para hormigón, 13" (330 mm)



HR-2530.14, Brocas de diamante para hormigón, 14" (350 mm)

Brocas de diamante para hormigón

Estas brocas de diamante de calidad profesional están diseñadas para taladrar asfalto y hormigón. Tienen una altura de segmento total de 0,320" (8,128 mm), una profundidad de diamante de 0,250" (6,350 mm) y una base de segmento de 0,070 (1,778 mm). La longitud estándar de la broca es de 13" (330,200 mm) y el adaptador de rosca integral es de 1,25" - 7 roscas.

Tenga en cuenta que las brocas sacanúcleos tienen paredes de 0,125" y producen un núcleo 0,25" más pequeño que el diámetro exterior de la broca.

Las brocas para hormigón son para hormigón críticamente duro con refuerzo de acero pesado.

Las brocas para asfalto son para asfalto y hormigón con agregados blandos y abrasivos.

En.	Tamaño milímetro	Para Asfalto	Para Hormigón
1	25	HR-2550.1	HR-2530.1
1.125	29	HR-2550.1125	HR-2530.1125
1.25	32	HR-2550.125	HR-2530.125
1.5	38	HR-2550.15	HR-2530.15
1.75	44	HR-2550.175	HR-2530.175
1.875	63	HR-2550.1875	HR-2530.1875
2	51	HR-2550.2	HR-2530.2
2.25	57	HR-2550.225	HR-2530.225
2.5	63	HR-2550.25	HR-2530.25
2.75	70	HR-2550.275	HR-2530.275
3	76	HR-2550.3	HR-2530.3
3.5	89	HR-2550.35	HR-2530.35
4	100	HR-2550.4	HR-2530.4
4.25	108	HR-2550.425	HR-2530.425
4.5	114	HR-2550.45	HR-2530.45
5	127	HR-2550.5	HR-2530.5
5.5	140	HR-2550.55	HR-2530.55
6	152	HR-2550.6	HR-2530.6
6.25	159	HR-2550.625	HR-2530.625
7	178	HR-2550.7	HR-2530.7
8	203	HR-2550.8	HR-2530.8
9	230	HR-2550.9	HR-2530.9
10	254	HR-2550.10	HR-2530.10
11	280	HR-2550.11	HR-2530.11
12	305	HR-2550.12	HR-2530.12
13	330	HR-2550.13	HR-2530.13
14	350	HR-2550.14	HR-2530.14

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO