

CABINA DE HUMEDAD



SKU: N / A | **Categorías:** <u>Almacenamiento de Humedad en Prismas de Mortero</u> |



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Cabina de

 $Humedad[/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_wp_text] Descripción \ del \ producto:$

- Cabina de humedad
- Marco de acero inoxidable
- Almacenamiento de max. 4 moldes de tres bandas
- Indicador de temperatura y humedad
- Función de registrador de datos
- Puerto USB
- Para usar en un laboratorio acondicionado.
- Solo a 20 ° C
- Humedad relativa> 90% rh (en el gabinete)
- Oscuro. (w / d / h) 580x400x500 mm
- nuevo modelo -[/vc_wp_text][/vc_column][/vc_row]



INFORMACIÓN ADICIONAL