

CABINA DE ILUMINACIÓN CONTROLADA MM-1E



- La Cabina de Iluminación Controlada MM-1E proporciona tres fuentes de iluminación espectralmente diferentes para asegurar una evaluación y comparación de color visual exacta, así como una fácil detección de metamerismo. La unidad es sencilla de operar, mediante interruptores oscilantes individuales para cada fuente. También se ofrece un medidor de tiempo transcurrido opcional para monitorear el uso de la fuente de iluminación del tipo de luz de día.

SKU: MM-1E | **Categorías:** [Cabinas de Iluminación](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Luz de Tienda (TL84 o CWF)
- Luz de Casa (incandescente A)
- Luz de Día Artificial (D65 o D50)
- Opción de Luz Ultravioleta (BLB UVA)

Especificaciones

Modelo

Fuentes de iluminación

MM-1e/65

Luz de día D65, fluorescente blanca fría, incandescente

MM-1e/50

Luz de día D50, fluorescente blanca fría, incandescente

MM-1eUV/65

Igual al MM-1e/65, más UV controlada de forma independiente

MM-1eUV/50

Igual al MM-1e/50, más UV controlada de forma independiente

Área de visión 14.25" x24"x16" (36cm x 61 cm x 41 cm) entorno Gris neutral Munsell N7

COTECNO