

CABINA DE ILUMINACIÓN CONTROLADA MM-4E



- La Cabina de Iluminación Controlada MM-4E proporciona cinco fuentes de iluminación espectralmente diferentes para una evaluación y comparación de color visual exacta, duplicación del ambiente de iluminación de su cliente, y una fácil detección de metamerismo. El MM-4E incluye un nuevo control digital que confirma la fuente seleccionada mediante un pulsador iluminado, y es fácilmente programable para proporcionar una secuenciación automática de fuentes de iluminación de un solo toque.

SKU: MM-4E | **Categorías:** [Cabinas de Iluminación](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Luz de Tienda (TL84 o CWF)
- Luz de Casa (Horizonte o incandescente A)
- Luz de Día Artificial (D65 o D50)
- Su elección (TL84, TL83, D50, 30U) ,ultravioleta (UVA BLB)
- Temporizador adicional incorporado de lámpara de verano

Especificaciones

Fuentes de iluminación estándar	Modelos de 120 V	Modelos de 230 V
Luz de día*:	Luz de día artificial (D65)	Luz de día artificial (D65)
Luz de tienda:	Fluorescente blanca fría	TL84 fluorescente
Luz de casa:	Incandescente (Iluminante A)	Incandescente (Iluminante A)
Optional*:	TL83 3000K standard	TL83 3000K standard
Ultravioleta*:	UVA (BLB)	UVA (BLB)
Área de visión 14.25" x24"x16" (36cm x 61 cm x 41 cm) entorno Gris neutral Munsell N7		
Otras fuentes de visión fluorescentes pueden ser substituidas por pedido		

COTECNO