

CABINA DE ILUMINACIÓN CONTROLADA PREMIUM CMB-2540



- La cabina de iluminación CMB-2540 está diseñada para evaluar y comunicar el color con absoluta seguridad. Múltiples fuentes de luz brindan una herramienta esencial para evaluaciones de igualación de color, comparación de variación del color y detección de metamerismo.
- La CMB-2540 cumple con los estándares de la industria incluyendo ASTM D1729-2009, SAE J361 y BS-950 parte 2 y cuenta con un certificado de conformidad de producto (NIST trazable)

SKU: CMB-2540 | **Categorías:** [Cabinas de Iluminación](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Cinco Fuentes de Luz
- Luz de día Artificial (D65, D75, o D50)
- Luz de Tienda (CWF o TL84)
- Luz de Casa (Incandescente A)
- Fuente opcional (D50, TL84, TL83, Horizon o LED)
- Luz Ultravioleta
- GTI ColorGuard II – Registra el uso de fuentes de luz e indica cuando reemplazar
- Botón de Encendido – Selector de Encendido Instantáneo de lámpara
- Secuencia de fuente de luz automática
- Paredes laterales removibles para acomodar muestras grandes

Especificaciones

Modelo	CMB-2540
Área de visión	25" x 40" x 25" (64 cm x 102 cm x 64 cm)

COTECNO