

CAJA DE PASO DINÁMICA Y ESTÁTICA CON VENTANA DE TRANSFERENCIA 400



Como equipo auxiliar de la sala blanca, la ventana de transferencia se utiliza principalmente para transferir artículos pequeños entre el área limpia, y el área no limpia, con el fin de reducir y minimizar la contaminación de la transferencia del área limpia. Las ventanas se utilizan ampliamente en micro-tecnología, laboratorios biológicos, factores farmacéuticos, hospitales, industria de procesamiento de alimentos, y otros lugares donde se necesita purificación del aire. La ventana de transferencia es una especie de equipo auxiliar de sala limpia.

SKU: B-01-12-07-000301 | **Categorías:** [Campana de extracción](#), [gabinete de flujo laminar](#), [gabinete de bioseguridad](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones

- Estructura interna
- Puerto de muestra
- Diferencial de alta eficiencia
- Manómetro
- Panel de control
- Ventana visible

Sello de garantía

- Garantía: dispositivo sellado

Panel de control

- Estado de funcionamiento de la ventana digital LCD

Manómetro diferencial

- Salida de polvo, puerto de muestreo

Estructura interna

- Estructura interna de la ventana de transferencia

Código Del Producto	Modelo	Dimensión interior (Largo x Ancho x Alto)	Dimensión (Largo x Ancho x Alto)
B-01-12-07-000301	BellCajPasEstVen-400	400x400x400	520x480x460
B-01-12-07-000302	BellCajPasEstVen-500	500x500x500	620x580x560
B-01-12-07-000303	BellCajPasEstVen-600	600x600x600	720x680x660
B-01-12-07-000304	BellCajPasEstVen-700	700x700x700	820x780x760
B-01-12-07-000305	BellCajPasEstVen-800	800x800x800	920x880x860
B-01-12-07-000306	BellCajPasEstVen-900	900x900x900	1020x1080x960
B-01-12-07-000307	BellCajPasEstVen-1000	1000x1000x1000	1120x1080x1060

Código Del Producto	Modelo	Dimensión interior (Largo x Ancho x Alto)	Dimensión (Largo x Ancho x Alto)
B-01-12-07-000308	BellCajPasEstVen-280	280x320x340	400x400x400
B-01-12-07-000309	BellCajPasEstVen-380	380x420x440	500x500x500
B-01-12-07-000310	BellCajPasEstVen-489	480x520x540	600x600x600
B-01-12-07-000311	BellCajPasEstVen-540	540x620x640	700x700x700
B-01-12-07-000312	BellCajPasEstVen-680	680x720x740	800x800x800
B-01-12-07-000313	BellCajPasEstVen-780	780x820x840	900x900x900
B-01-12-07-000314	BellCajPasEstVen-880	880x920x940	1000x1000x1000

PASS BOX

TYPE CLEAN TRANSFER WINDOW

- ▶ Average speed:0.2m-0.60/m/s
- ▶ Noise:62db(A)
- ▶ Power:AC 220V/50HZ



PRODUCT INTRODUCTION





Sample port



Dust port

High efficiency differential pressure gauge

Control panel



Visible window



PRODUCT PHOTOGRAPH



PRODUCT DETAILS



Seal ring

Guarantee Sealing Device

Control panel

Working state of digital window LCD





Differential pressure gauge

Dust vent, sampling port

Internal structure

Internal structure of transfer window



INFORMACIÓN ADICIONAL

2021 Material

[Acero inoxidable](#)

COTECNO