

CALENTADOR DE AGITADOR MAGNÉTICO



Calentador de agitador magnético para titulación y agitación de materiales líquidos y semisólidos.

SKU: N / A | **Categorías:** [Secado y calificación](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones técnicas.

Modelo	BellCalAgiMag-380	BellCalAgiMag-350
Código de Producto	B-01-03-02-060101	B-01-03-02-060201
Nombre del Producto	Calentador de agitador magnético analógico	Calentador de agitador magnético digital
Capacidad de agitación (lt)	20	20
Max. temperatura de calor (c)	380	350
Rango de velocidad (r.p.m)	100-1600	100-2000
Control de velocidad y temperatura	Análoga	Digital
Placa	Aluminio	Cerámico
Cubierta	Aleación de aluminio recubierta de epoxi	Aleación de aluminio recubierta de epoxi
Dimensiones de la placa (cm)	12x12	19x19
Dimensión (cm)	13x21x9	19x31x13
Peso (kg)	2.2	4
Fuente de alimentación	220 V,50-60 Hz 1 ph 500 w	220 V, 50-60 Hz, 1 ph, 600w

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO