

CALIBRADOR ACÚSTICO CAL 200 PARA LOS SONÓMETROS DE CLASE 2



Kimo tiene calibradores acústicos para los niveles de sonido de clase 2. Controlan la sensibilidad del micrófono y calibran los medidores de nivel de sonido y los sistemas de medición acústica.

- Presión acústica: $94 \text{ dB} \pm 0,4 \text{ dB}$
- Frecuencia principal: $1000 \text{ Hz} \pm 5 \text{ Hz}$
- Normas: NF EN 60942: 2003 - CEI 60942 2003

SKU: N / A | **Categorías:** [Accesorios](#) |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO