

CÁMARA DE PRUEBA DE LLUVIA - MARCA BELLTRONIC



Descripción:

Cámara de prueba de lluvia, se utiliza para probar la resistencia al agua principalmente para artículos electrónicos y eléctricos. Igualmente puede dar referencias al plan de ítems y al control de calidad. La gama ofrecida se fabrica utilizando el acero inoxidable, la aleación y otros componentes libres de óxido de calidad superior con la ayuda de técnicas modernas y maquinaria desarrollada para satisfacer las necesidades del cliente. La máquina de prueba de la cámara de prueba de lluvia accionada es accesible a las tasas líderes del mercado.

Especificaciones:



SKU: BELLH-CAMPRU-LLV9 | **Categorías:** [Máquina de prueba de envejecimiento LED](#) |

COTECNO