

CARCASA DEL FILTRO DE BOLSA DE ENTRADA SUPERIOR H-TBF



- H-TBF es nuestra recomendación para carcasas de filtros de una sola bolsa, ya que es adecuado para varios requisitos de filtración.
- Con un diseño de entrada superior, el líquido fluye hacia la carcasa del filtro desde la entrada lateral hasta la parte superior del filtro, lo que ayuda a establecer un equilibrio y reducción de presión y libre de turbulencias, protegiendo así la bolsa de filtro.
- Durante la filtración, el líquido fluye directamente desde la parte superior al filtro de bolsa, esto mantiene el volumen bajo por encima del filtro de bolsa. La tapa se presiona firmemente contra el filtro de bolsa, proporcionando así un excelente sellado.

SKU: N / A | **Categorías:** [Carcasas De Filtros De Mangas](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- El pulido mecánico y el chorro de arena están disponibles según los requisitos del cliente.

Especificaciones Técnicas

Material de construcción

Tipo polaco	Espejo pulido / arenado / trefilado
Presión máxima	1.0 Mpa
Temperatura máxima	150°C
Material	SS304 or SS316L
Entrada / Salida	Brida / Tri-Clamp / Rosca




Diagrama y dimensiones

Número 1	Número 2	
Altura total	742	1130
Diámetro	219	219
Neto al suelo	549	938
Salida a tierra	150	150

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO