

## CARTUCHO DE FILTRO EATON (LMT-30-0.45-4S)



**SKU:** LMT-30-0.45-4S | **Categorías:** [Lenntech](#), [LOFMEM-T](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- [Descripción](#)

### Especificaciones

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Marca                               | Eaton LOFMEM T |
| Modelo                              | LMT 30 0.45 4S |
| Tamaño de poro en $\mu$             |                |
| <a href="#">Dimensiones / Pesos</a> |                |
| Longitud en pulgadas                | 30.00          |
| Longitud en cm                      | 76.20          |
| Cantidad por caja                   | 12 piezas      |
| Peso de envío de la caja en libras  | 0.00           |

- [Descargar hoja de datos](#)

[image\_with\_animation image\_url="164908" alignment="center" animation="Fade In" hover\_animation="none" border\_radius="none" box\_shadow="none" image\_loading="default" max\_width="100%" max\_width\_mobile="default"]

### Filtros de cartucho LOFMEM serie T

Los cartuchos de filtro de membrana LOFMEM-T son ideales para aplicaciones como ácidos / bases fuertes, gases comprimidos, fotorresistentes y agua DI caliente.

### Características y beneficios

- Los altos índices de flujo y la gran superficie minimizan los requisitos de tamaño total del sistema
- Marcado de trazabilidad completa
- Prueba de integridad y lavado al 100% con agua desionizada de 18 M $\Omega$ -cm antes del envío
- Validado según los estándares biológicos de clase VI de la USP para plásticos
- Fabricado en ambiente de sala limpia ISO Clase 7

### Especificaciones de filtro

#### Media

- Membrana de PTFE expandido Gore-Tex®

#### Núcleo interior, tapas de extremo, jaula

- Polipropileno

#### Capas de soporte

- Polipropileno

#### Juntas tóricas

- Buna-N, EPDM, Silicona, Viton ©, Viton encapsulado con FEP

### Calificaciones de micrones

- 0,05; 0,1; 0,2; 0,45; 1,0  $\mu$ m

### **Aplicaciones Típicas**

Los cartuchos LOFTMEM-T de Eaton son ideales para aplicaciones de gas / ventilación y la filtración de compuestos agresivos. <Br /> Los usos específicos incluyen: ácidos / bases fuertes, gases comprimidos, fotorresistentes, intermedios farmacéuticos, agua DI caliente y aire de fermentación.

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO