


CARTUCHO DE FILTRO EATON LOFMEM W LMW-10-0.1-DOES



SKU: N / A | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) | **Etiquetas:** [brand|Lenntech](#)

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CARTUCHO DE FILTRO EATON LOFMEM W LMW-10-0.1-DOES

NÚMERO DE PIEZA: LMW-10-0.1-DOES

[Póngase en contacto con nosotros para obtener más información y/o una solicitud de cotización.](#)

Especificaciones

Marca	Eaton LOFMEM W
Modelo	LMW 10 0.1 HACE
Tamaño de poro μ	0.1

Dimensiones / Pesos

Longitud en pulgadas	10.0
Longitud en cm	25.4
Cantidad por caja	12 piezas



[Descargar hoja de datos](#)



FILTROS DE CARTUCHO SERIE LOFMEM W

Este cartucho de filtro de membrana desechable de Eaton está diseñado con componentes de polipropileno y polietersulfona de clasificación absoluta que son hidrofílicos y asimétricos. Diseñado específicamente para una filtración general económica, el LOFMEM-W ofrece caudales y rendimientos superiores.

Características y beneficios

- La alta retención de suciedad proporciona una vida útil prolongada y requisitos de mantenimiento reducidos

- Filtración absoluta económica
- Materiales de construcción listados por la FDA (US CFR, Título 21) para contacto con alimentos y bebidas
- Construcción totalmente térmica, sin adhesivos.
- Liberación sin fibra
- Sin agentes humectantes
- Validado para USP, estándares Clase VI para plásticos
- Disponible en múltiples configuraciones

Especificaciones del filtro

- **Medios de comunicación**

Polietersulfona asimétrica

- **Núcleo interior, tapas de los extremos, jaula**

polipropileno

- **Capas de soporte**

Polipropileno hilado

- **Juntas/juntas tóricas**

Buna-N, EPDM, silicona, Viton®, FEP Viton encapsulado (solo juntas tóricas)

- **Clasificaciones de micras**

0,05; 0,1; 0,2; 0,45; 0,65 micras

- **Compatibilidad**

Compatible con los agentes químicos de limpieza, desinfección y esterilización más comunes y con un rango de pH de 1 a 4. Para obtener más información, llame a Eaton o a su representante de Eaton

Aplicaciones Típicas

El cartucho de filtro de membrana LOFMEM-W de Eaton es la opción preferida para la filtración general de agua, como prefiltro/posfiltro de agua DI y para uso en procesamiento químico de base acuosa.

INFORMACIÓN ADICIONAL

url_fab <https://www.lenntech.com/products/Eaton-LOFMEM-W/LMW-10-0.1-DOES/LMW-10-0.1-DOES-Filter-Cartridge/index.html>

brand Lenntech

COTECNO