


## CARTUCHOS DE FILTRO BECLEAR HF



- El cartucho de filtro BevClear® HF es un filtro de gran diámetro para aplicaciones de alto flujo. El filtro tiene una construcción plisada de apertura simple con un diámetro de 6 " / 152 mm, un área de alta filtración y altos índices de flujo de hasta 90 m<sup>3</sup> / h. Se puede utilizar en una amplia variedad de aplicaciones con grandes requisitos de caudal y poco tiempo de inactividad para el cambio.

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Cartuchos De Filtro Plisados](#) |


## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



### Características y Beneficios

- El área de filtración proporciona altos índices de flujo combinados con bajas caídas de presión y una larga vida útil.
- La configuración de la tasa de flujo de adentro hacia afuera asegura que toda la contaminación se mantenga dentro del extremo abierto único del filtro
- Cambio rápido y sencillo.
- Cumple con las regulaciones de contacto con alimentos: FDA 21CFR177-182 y 1935/2004 EC

### Comparación de la dimensión y el número de elemento







### Especificaciones Técnicas

#### Materiales de construcción

Filtro de medios	Estructura de profundidad de polipropileno plisado
Soporte / Drenaje	Polipropileno
Tapas de los extremos	Polipropileno relleno de vidrio
Núcleo	Polipropileno
Material exterior	Jaula de PP
Temperatura máxima	80°C
Presión diferencial máxima	4.0 bar @ 21°C

#### Condiciones de operación

Largo	Tasa de flujo de diseño	Tasa de flujo máxima	Área de filtración efectiva
6" *20"	15 m <sup>3</sup> /h	30 m <sup>3</sup> /h	2.6 m <sup>2</sup>
6" *40"	30 m <sup>3</sup> /h	60 m <sup>3</sup> /h	5.2 m <sup>2</sup>
6" *60"	45 m <sup>3</sup> /h	90 m <sup>3</sup> /h	7.8 m <sup>2</sup>
6" *80"	60 m <sup>3</sup> /h	120 m <sup>3</sup> /h	10.4 m <sup>2</sup>



## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO